



Light



COLORI LIGHT | LIGHT COLOURS



BLU 18
BLUE 18



BIANCO 20
WHITE 20



VERDE 21
GREEN 21



CELESTE 22
CELESTIAL 22



NERO 24
BLACK 24



ROSA 25 ◦
PINK 25 ◦



ACQUAMARINA 33 ◦
TEAL 33 ◦



LILLA 39 ◦
LILAC 39 ◦



LAVANDA 58 ◦
LAVENDER 58 ◦

◦ Fino al 41
Up to 41

ACCESSORI | ACCESSORIES

SOLETTA ANTISTATICA LIGHT

Soletta antistatica in tessuto tecnico Drytech, traspirante e antisudore, fondo in lattice sintetico riciclato antibatterico.

Grip antiscivolo. Lavabile a mano fino a 30°C con detergenti neutri. Taglia unica ritagliabile su misura.



ANTISTATIC LIGHT INSOLE

Antistatic insole in antiperspirant technical fabric Drytech, and antibacterial recycled synthetic latex. Slip-resistant grip. Hand washable up to 30°C / 86°F with neutral detergent. One-size, trim for custom fit.

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

LIGHT è uno zoccolo professionale ideato per offrire una calzata comoda durante lunghe ore di utilizzo. Realizzato in EVA, materiale ultraleggero, morbido e privo di lattice, garantisce leggerezza, comfort e facilità di pulizia. Presenta:

- Fori laterali di ventilazione
- Tacco rialzato H 3,5 cm
- Cinturino posteriore regolabile
- Peso: meno di 150 gr a zoccolo

LIGHT is a professional clog designed to ensure a comfortable fit even during long hours of use. Made of EVA, ultralight, soft, and latex-free material guarantees lightness, comfort, and easy cleaning. It features:

- Lateral ventilation holes
- 3.5 cm raised heel for better posture
- Adjustable heel straps
- Weight: less than 150 gr per clog



SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATASHEET

CARATTERISTICHE | FEATURES



LAVABILE IN LAVATRICE A 50°C
MACHINE WASHABLE UP TO 50°C/122°F



ANTISCIVOLO: suola certificata SRC
SLIP-RESISTANT: SRC certified sole



ANTISTATICO: favorisce la dissipazione dell'elettricità statica
ANTISTATIC: promotes static electricity dissipation



RESISTENTE ALLA CASEINA
CASEIN RESISTANT



ASSORBIMENTO ENERGIA NEL TALLONE:
protezione tendini, ossa e articolazioni.
HEEL ENERGY ABSORPTION:
protection of tendons, bones, and joints.



UNISEX



ECOFRIENDLY



NON TESTATO SUGLI ANIMALI
CRUELTY- FREE



MADE IN ITALY

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

A Calzatura antistatica | Antistatic footwear

E Assorbimento di energia nel tallone | Heel energy absorption

OB Requisiti base | Base requisites

SRC Resistenza allo scivolamento | Slip resistance

LATEX-FREE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I NON STERILE: DM 2431857

CLASS I NON-STERILE MEDICAL DEVICE: DM 2431857

PULIZIA E CURA | CLEANING AND CARE

Lavaggio: lavare a mano o in lavatrice (si raccomanda di utilizzare appositi portazoccoli) fino a una temperatura massima di 50°C. Sterilizzabili a freddo.

Asciugatura: asciugare con un panno morbido o lasciare asciugare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore e/o luce.

Prima del primo utilizzo, lavare con acqua calda e detergente neutro o in lavatrice.

Washing: hand or machine wash (appropriate shoe laundry bag is recommended) at a maximum temperature of 50°C/122°F. Cold sterilizable.

Drying: dry with a soft cloth or let air dry at room temperature, away from direct heat/light sources.

Before first use, wash with warm water and neutral detergent or in the washing machine.

UTILIZZI | USE

LIGHT è ideale per i professionisti che trascorrono lunghe ore in piedi, camminano molto e cercano leggerezza e comfort.

LIGHT is ideal for professionals who spend long hours on their feet, walk a lot, and seek lightness and comfort.



OSPEDALI, CASE DI CURA, AMBULATORI
HOSPITALS, NURSING HOMES, CLINICS



HO.RE.CA (HOTEL, RESTAURANT, CAFES)



BEAUTY AND SPA



IMPRESE DI PULIZIA
CLEANING COMPANIES

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONE CE IN CONFORMITÀ (UE) 2016/425
CE REGULATION 2016/425



EN ISO 20347:2012 PER DPI (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) DI CATEGORIA II
EN ISO 20347:2012 FOR PPE, (PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT) CATEGORY II

A | E | OB | SRC

